

Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, Plain, 406.4mm OD, 16" Pipe, 400 DN

KATALOGNUMMER

DIN406PL



FUNKTIONER

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 400188

Materiale: Stål

Finish: Plain

Outer Diameter (OD): 406.4 mm

Pipe Size: 16"

NB/DN: 400


Hole Size (HS): 27 mm

Width (W): 70 mm

Thickness (T): 10 mm

A: 498 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

