

FMT-KONSTANTLEISTUNGS-PARALLELHEIZKABEL



nVent RAYCHEM FMT Parallele-Begleitheizungskabel mit Konstantleistung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 150 °C. Sie können routinemäßigen Dampfpülungen und kurzzeitigen Einsätzen bis 200 °C, 230 V Versorgungsspannung und FEP-Außenmantel standhalten. Zugelassen für Ex-Bereiche.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE

Schnelle Installation: runde Form, einfaches Ablängen, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungs-Kits

Sicher und effizient im Betrieb, Energiespartechnologie

Erweiterte Schaltkreislängen, erhältlich in 230 V- und 400 V-Versionen

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: Erweiterte Produktgarantie von 10 Jahren verfügbar, wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN

Max. Dauereinsatztemperatur, ausgeschaltet 200 °C

Außenmantelwerkstoff FEP

Bereichsklassifizierung Ex-Bereiche

Mindestinstallationstemperatur -40 °C

Mindestbiegeradius 25 mm

Mindestabstand 50 mm

Außendurchmesser 7.5 mm

Nennkaltleiter-/Heizzonenlänge 1.5 m

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Nennleistung bei 230 V	Max. Leistung bei 230 V
1244-006057	10FMT2-CT	10 W/m	12.7 W/m
1244-006058	20FMT2-CT	20 W/m	25.5 W/m
1244-006059	30FMT2-CT	30 W/m	38.2 W/m

North America

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2021 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.