

Sechskantmutter



MERKMALE

Innengewinde mit sechseckigem Antrieb für vielfältige Anwendungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße	Dicke	Drahtgröße
010M6	592040	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Stahl	Feuerverzinkt	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Stahl	Feuerverzinkt	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm
010M12	592070	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M10		

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

