

Comline Outdoor-Schrank ECL mit Sockel, 1200 H 700 B 600 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

12349-004



Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

IP 55

Wärmeableitung durch natürliche Konvektion

Einwandiger, leichter Aluminiumschrank

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Outdoor-Schaltschrank

Produktfamilie: Comline ECL

Höhe Gestell: 25U

Höhe: 1200mm

Breite: 700mm

Tiefe: 600mm

Wandtyp: Einwandig

Türtyp: Einzeltür

Zugang: Front

Kühlung: Natürliche Konvektion

EMV-Schirmung: Nein

Entspricht: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Aluminium

Net Weight: 52kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte