

RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten

Data Solutions



Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-Sensoren, z. B. Rauch für nVent SCHROFF RackPower PDUs.

MERKMALE

Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von Eingangs-/Ausgangs-Sensoren, z. B. Rauch

1 m Kabel zur Sensorbox mit integriertem Magneten zur einfachen Montage und 1,8 m Anschlusskabel

Für RackPower PDU RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Serie PDUs

Hot-Plug-fähig für einfache Integration

Betriebstemperaturbereich 0 bis 65 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Passt zu	Höhe	Anzahl Verpackungen	Steckertyp	Abnehmbares Eingangskabel
EA9110	Rackpower	260mm	1	RJ45	Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.