

Varistar Befestigungssatz



Befestigungssatz zur Montage von Zubehörteilen direkt am Varistar CP-Gestell von außen oder innen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigung der Ausbauteile sowohl von innen als auch von außen möglich

Zur Montage an 19-Zoll-Winkelprofilen., Tiefenstreben und weiteren Ausbauteilen am Varistar CP-Gestell (2 mm)

Montage durch Einschieben der Käfigmutter in Gestell oder Tiefenstrebe

Das Befestigungssatz wird benötigt, wenn die Rückwand mit Schnellverschluss oberhalb der Anschlussplatte montiert wird

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Montagekit

Material: Stahl

Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Drehmoment	Typ
23130-674	50	5N·m	Schraube mit Unterlegscheibe
23130-285	50	5N·m	Schraube
23130-141	50		Schraube mit Muttern

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE