

# MTCA-Führungsschiene

Führungsschiene für MicroTCA.0, MicroTCA.1 und MicroTCA.4.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Führungsschiene für MicroTCA.0, MicroTCA.1 und MicroTCA.4

Einfache Installation ohne Werkzeuge im 1-TE-Raster; der Mindestabstand zwischen zwei Führungsschienen beträgt 3 TE (Compact)

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Typ                  | Passt zu         | Material                | Farbe | Anzahl Verpackungen |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 20849-198     | MicroTCA Carrier Hub | MicroTCA-Systeme | Polybutylenterephthalat | Grau  | 10                  |
| 20849-202     | MicroTCA Carrier Hub | MicroTCA-Systeme | Polybutylenterephthalat | Grau  | 10                  |
| 20849-194     | MicroTCA AdvancedMC  | MicroTCA-Systeme | Polybutylenterephthalat | Rot   | 10                  |
| 20849-196     | MicroTCA Netzteil    | MicroTCA-Systeme | Polybutylenterephthalat | Gelb  | 10                  |
| 20849-200     | MicroTCA Universell  | MicroTCA-Systeme | Polybutylenterephthalat | Grün  | 10                  |

| Katalognummer | Typ                 | Passt zu         | Material                | Farbe | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 20849-201     | MicroTCA Universell | MicroTCA-Systeme | Polybutylenterephthalat | Grün  | 100                 |
| 20849-195     | MicroTCA AdvancedMC | MicroTCA-Systeme | Polybutylenterephthalat | Rot   | 100                 |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**