

Multi-Function C-Clamp



VLASTNOSTI

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)	Screw Diameter (Sc)
C20HD	336100	Ocel	Hot-Dip Galvanized	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Ocel	Hot-Dip Galvanized	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Ocel	Hot-Dip Galvanized	17 - 30 mm	14 mm	8


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Screw Length (L)	Torque (TQ)	Static Load
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

