

# Enlogic Basic PDU

## Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

### VLASTNOSTI

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

### SPECIFIKACE

Table 1/6

| Katalogové číslo | Produktová řada | Typ       | Product Type | Typ zásuvky                                  | Socket Quantity | Barva |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|--|-----------------|-------|
| EB0860           | Enlogic         | Basic PDU | Socket Strip | (24) C13/C15,<br>(24)<br>C13/C15/C19/C<br>21 | 48              | Black |
| EB09JA           | Enlogic         | Basic PDU | Socket Strip | (18) C13/C15,<br>(18)<br>C13/C15/C19/C<br>21 | 36              | Black |
| EB0360           | Enlogic         | Basic PDU | Socket Strip | (16) C13/C15                                 | 20              | Black |

Table 2/6

| Katalogové číslo | Switched Outlets | Cable Length | Circuit Breaker       | Power Rating                                   | Circuit Breaker Quantity | Interrupt Rating |
|------------------|------------------|--------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------|
| EB0860           | No               | 3000mm       | 20 A, 1-pole, Hy-MagA | 17.3 kVA North America, 22.1 kVA International | 6                        |                  |

| Katalogové číslo | Switched Outlets | Cable Length | Circuit Breaker       | Power Rating                                   | Circuit Breaker Quantity | InterruptRating |
|------------------|------------------|--------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|
| EB09JA           | No               | 1800mm       | 20 A, 1-pole, Hy-MagA | 34.6 kVA North America, 43.5 kVA International | 12                       |                 |
| EB0360           | No               | 3000mm       | 16 A, 1-pole, Hy-Mag  | 7.4 kVA  | 2                        | 5kAIC           |

Table 3/6

| Katalogové číslo | Nominal Power Output | Nominální napětí | Number of Output Voltages | Počet fází | On/Off Switch Included | Amperage (Derated Amperage)                   |
|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------|------------------------|---|
| EB0860           | 230VAC               | 415V             |                           |            | No                     | 30 A (24 A) North America, 32 A International |
| EB09JA           | 230VAC               | 415V             | 36                        |            | No                     | 60 A (48 A) North America, 63 A International |
| EB0360           | 230VAC               | 230V             | 20                        | 1          | No                     | 32 A  |

Table 4/6

| Katalogové číslo | Output Voltage | Rack Units | Plug Type              | Metering Type | Removable Input Cable | Materiál |
|------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|
| EB0860           | 208 – 230VAC   | 0U         | IEC 60309 530P6/532P6  | None          | No                    | Ocel     |
| EB09JA           | 208 – 230VAC   | 0U         | IEC 60309 560P6/563P6  | None          | No                    | Ocel     |
| EB0360           | 230VAC         | 0U         | IEC 60309 332P6 (IP44) | None          | No                    | Ocel     |

Table 5/6

| Katalogové číslo | Povrchová úprava       | Výška  | Šířka | Hloubka | Hmotnost | Množství v balení |
|------------------|------------------------|--------|-------|---------|----------|-------------------|
| EB0860           | Strukturovaný Práškový | 1490mm | 56mm  | 55mm    |          | 1                 |
| EB09JA           | Strukturovaný Práškový | 965mm  | 114mm | 75mm    |          | 1                 |
| EB0360           | Strukturovaný Práškový | 817mm  | 52mm  | 53mm    | 3.6kg    | 1                 |

Table 6/6

| Katalogové číslo | Input Cable Length |
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|

|        |      |
|--------|------|
| EB0860 | 3m   |
| EB09JA | 1.8m |
| EB0360 | 3m   |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

---

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**