

Socket Strip, IEC C19

Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Socket strips with C19 IEC sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309

Mounting height 1 U

SPECIFIKACE

Materiál: Hliník; Polyamide

Barva: Grey

Product Type: Socket Strip

Table 1/2

Katalogové číslo	Typ zásuvky	Socket Quantity	Switched Outlets	Napětí střídavé	Množství v balení	Hloubka
60110-280	IEC C19	8	No	230V	1	44mm

Katalogové číslo	Typ zásuvky	SocketQuantity	Switched Outlets	Napětí střídavé	Množství v balení	Hloubka
60110-282	IEC C19	12	No	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	No	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Length
60110-280	Anodized	44mm	438.5mm
60110-282	Anodized	44mm	947.5mm
60110-281	Anodized	44mm	947.5mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE