


Ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP



Hliníkový ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP, má předvrtané vzory derování umožňující požadované upevnění k otočnému ramenu a oddělitelný přední plát, se stupněm krytí IP 65. Součásti lze snadno namontovat díky oddělitelnému přednímu plátu, ale jsou také snadno přístupné odnímatelným zadním panelem. Bocní kliky na skříni umožňují snadný pohyb skříne do požadované provozní polohy. Hliníkové tělo odvádí teplo lépe než tělo z měkké oceli, takže nemusí být nutná dodatečná ventilace.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE UKCA

GOST

VLASTNOSTI

Materiál: Telo: Al Mg Si05. Zadní stena: Al Mg. Rohy: AISI 12.

Ochrana: IP 65.

Povrch: Telo a zadní stena: eloxovaný hliník Rohy: RAL 7016.

Požadavky na montáž: Přední panel OICP není součástí standardní dodávky a je nutné ho objednat samostatně.

Dodávka: Telo, šroubovaná zadní stena, montážní sada, přední strana a montážní příslušenství.

SPECIFIKACE

Materiál:	Hliník
Barva:	Anthracite Gray
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7016

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Na strane, kde je umístěn profil se svorkami, se zvětší externí rozměry skříně se o 16,5 mm.

Skabets udvendige mål forøges med 16.5 mm på den side hvor der er en grebsprofil.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE