

APY External Horizontal Wall Bracket



FUNKTIONER

Side mount saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Channel Type	Strut Type	Height (H)
APYSTRUTS6	584840	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Stål	Electrogalvaniz ed	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTE G	584751	Stål	Electrogalvaniz ed	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Stål	Electrogalvaniz ed	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTE G	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

