

# Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, HD, 33.7mm OD, 1" Pipe, 25 DN

## KATALOGNUMMER

**DIN034HD**



## FUNKTIONER

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

## PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 400201

Materiale: Stål

Finish: Hot-Dip Galvanized

Outer Diameter (OD): 33.7 mm

Pipe Size: 1"

NB/DN: 25


Hole Size (HS): 11.5 mm

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 5 mm

A: 72 mm

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

