

Multi-Function C-Clamp



FUNKTIONER

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)	Screw Diameter (Sc)
C20HD	336100	Stål	Hot-Dip Galvanized	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Stål	Hot-Dip Galvanized	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Stål	Hot-Dip Galvanized	17 - 30 mm	14 mm	8


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Screw Length (L)	Torque (TQ)	Static Load
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

