

Pipe Thread Connector



FUNKTIONER

Connect threaded pipe to PX pipe clamps


Female-to-female connector

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Gewinde (G)	Height (H)
PTC050EG	578730	Stål	Electrogalvanized	1/2"	18 mm
PTC050S6	578800	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		1/2"	18 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl,

materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

