


# 19" Front Panel, Plain



Front panel without or with SUB-D-, ST type 3- or FDDI cut-out.

## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

19" Front Panel without Cutout

## SPECIFIKATIONER

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Dybde:</b>          | 2.5mm       |
| <b>Materiale:</b>      | Aluminium   |
| <b>Accessory Type:</b> | Front panel |
| <b>Product Type:</b>   | Front Panel |

Table 1/2

| Katalognummer | Rack Height | Rack Width | Pakke mængde | Front Finish | Rear Finish | Farvekode |
|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 30118-328     | 3U          | 4HP        | 1            | Painted      | Conductive  | RAL 7035  |

| Katalognummer | Rack Height | Rack Width | Pakke mængde | Front Finish | Rear Finish | Farvekode |
|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 30118-331     | 3U          | 28HP       | 1            | Painted      | Conductive  | RAL 7035  |
| 30118-330     | 3U          | 14HP       | 1            | Painted      | Conductive  | RAL 7035  |
| 30118-329     | 3U          | 7HP        | 1            | Painted      | Conductive  | RAL 7035  |

Table 2/2

| Katalognummer | Finish                | Højde   | Bredde  |
|---------------|-----------------------|---------|---------|
| 30118-328     | Struktur Pulvermaling | 128.4mm | 19.98mm |
| 30118-331     | Struktur Pulvermaling | 128.4mm | 141.9mm |
| 30118-330     | Struktur Pulvermaling | 128.4mm | 70.78mm |
| 30118-329     | Struktur Pulvermaling | 128.4mm | 35.22mm |

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**