


Backplane VPX



El backplane nVent SCHROFF VPX tiene una excelente integridad de señal para las tasas de transferencia de datos más altas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: VITA 46,0 VPX estándar básico; VITA 46,3 Serial RapidIO en VPX; VITA 46,4 PCI Express en el conector de tela VPX; VITA 46,7 Ethernet en el conector de tela VPX; VITA 46,11 System Management para VPX

Interruptor DIP para ajustes de ranura del sistema

Conexiones JTAG

Conectores auxiliares bloqueables y conectores de sentido

Pernos de alimentación M4 para fuente de alimentación, máx. 22 A por ranura para cada voltaje

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ancho de ranura	Tipo de conector
23001-834	Plano trasero	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG
23001-816	Plano trasero	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG
23001-815	Plano trasero	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG
23001-814	Plano trasero	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG
23001-812	Plano trasero	5	3U	VPX full-mesh	4HP	MULTIGIG

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ancho de ranura	Tipo de conector
23001-813	Plano trasero	5	3U	VPX full-mesh	4HP	MULTIGIG

Table 2/2					
Número de catálogo	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete	Certificaciones
23001-834	Powerstuds M4	Microfit, 8 pines	253mm	1	VITA
23001-816	Powerstuds M4	Microfit, 8 pines	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-815	Powerstuds M4	Microfit, 8 pines	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Powerstuds M4	Microfit, 8 pines	186.46mm	1	VITA, RoHS
23001-812	Powerstuds M4	Microfit, 8 pines	120.67mm	1	VITA, RoHS
23001-813	Powerstuds M4	Microfit, 8 pines	120.67mm	1	RoHS, VITA

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otros backplanes VPX y diseños personalizados de backplane VPX bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE