


# Panel frontal con módulo de entrada de CA

Panel frontal para sistemas CompactPCI con módulo de entrada de CA de amplio rango montado que contiene el enchufe de CA, el portafusibles y el filtro EMC.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Voltaje 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz

Panel frontal para blindaje con junta textil EMC

Max. Corriente 10 A a 40°C.

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de accesorio:** Panel frontal

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado frontal | Acabado trasero | Altura del rack | Altura | Ancho del rack |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|

|           |          |           |            |    |          |     |
|-----------|----------|-----------|------------|----|----------|-----|
| 24579-059 | Aluminio | Anodizado | Anodizado  | 3U | 261.75mm | 8HP |
| 24579-058 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | 3U | 128.4mm  | 8HP |

| Table 2/2          |         |       |                      |           |  |
|--------------------|---------|-------|----------------------|-----------|--|
| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Acabado   |  |
| 24579-059          | 40.3mm  | 2.5mm | 1                    | Anodizado |  |
| 24579-058          | 40.3mm  | 2.5mm | 1                    | Anodizado |  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requieren sellos de perfil EMC para proteger los paneles frontales.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**