

# Terminal recto de compresión

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Estañado para evitar la corrosión

El cobre recocido facilita la operación de engaste

Tamaños optimizados para brindar la conductividad eléctrica más eficiente

Mejor comportamiento mecánico (vibración/extracción); "Aplicaciones ferroviarias" DIN EN 61373 clase 1B

Marcas en el barril para engaste

Grosor constante de material, diámetro preciso y ajuste de cable preciso; DIN46235

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**Acabado:** Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal/conector	Tamaño del conductor	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)	Anchura (W)
PKS5010H	715113	DIN46235 de servicio pesado	1/0 varados, 50 mm <sup>2</sup> varados	10.5mm	65mm	21mm
PKS1610H		DIN46235 de servicio pesado	#6 varado, 16 mm <sup>2</sup> varados	10.5mm	48mm	17mm
RKS2512T	716653	Estándar	#3 varado, 25 mm <sup>2</sup> varados	13mm	48mm	19mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal/conector	Tamaño del conductor	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)	Anchura (W)
PKS18512H	715123	DIN46235 de servicio pesado	185 mm <sup>2</sup> varados, 350 kcmil varados	13mm	98mm	37mm
RKS7012T	716656	Estándar	2/0 varados, 70 mm <sup>2</sup> varados	13mm	59mm	23mm
RKS12012H	715121	Estándar	120 mm <sup>2</sup> varados, 250 kcmil varados	13mm	65mm	28mm
PKS1612H	715111	DIN46235 de servicio pesado	#5 varado, 16 mm <sup>2</sup> varados	13mm	49mm	18mm
RKS050019H	716546	Estándar	300 mm <sup>2</sup> varados, 600 kcmil varados	13mm	109mm	43mm
RKS24012H	716544	Estándar	240 mm <sup>2</sup> varados, 500 kcmil varados	13mm	83mm	39mm
RKS18512T	716662	Estándar	185 mm <sup>2</sup> varados, 350 kcmil varados	13mm	83mm	35mm
RKS15012T	716660	Estándar	150 mm <sup>2</sup> varados, 300 kcmil varados	13mm	72mm	31mm
RKS3512T	716654	Estándar	#2 varado, 35 mm <sup>2</sup> varados	13mm	51mm	21mm
PKS24012H	715127	DIN46235 de servicio pesado	240 mm <sup>2</sup> varados, 500 kcmil varados	13mm	108mm	42mm
RKS1612T	716652	Estándar	#5 varado, 16 mm <sup>2</sup> varados	13mm	45mm	19mm
RKS9512T	716657	Estándar	4/0 varados, 95 mm <sup>2</sup> varados	13mm	62mm	26mm
RKS612T	716650	Estándar	6 mm <sup>2</sup> varados	13mm	41mm	19mm
PKS24016H	715128	DIN46235 de servicio pesado	240 mm <sup>2</sup> varados, 500 kcmil varados	15mm	111mm	42mm
PKS15016H	715122	DIN46235 de servicio pesado	150 mm <sup>2</sup> varados, 300 kcmil varados	15mm	97mm	34mm
PKS18516H	715124	DIN46235 de servicio pesado	185 mm <sup>2</sup> varados, 350 kcmil varados	15mm	101mm	37mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal/conector	Tamaño del conductor	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)	Anchura (W)
PKS30020H	715136	DIN46235 de servicio pesado	300 mm <sup>2</sup> varados, 600 kcmil varados	15mm	119mm	46mm
PKS12014H	715116	DIN46235 de servicio pesado	120 mm <sup>2</sup> varados, 250 kcmil varados	15mm	88mm	32mm
PKS40020H	715138	DIN46235 de servicio pesado	400 mm <sup>2</sup> varados, 800 kcmil varados	15mm	140mm	54mm
PKS30016H	715129	DIN46235 de servicio pesado	300 mm <sup>2</sup> varados, 600 kcmil varados	17mm	119mm	46mm
PKS40016H	715137	DIN46235 de servicio pesado	400 mm <sup>2</sup> varados, 800 kcmil varados	17mm	140mm	54mm
RKS15016T	716661	Estándar	150 mm <sup>2</sup> varados, 300 kcmil varados	17mm	72mm	31mm
RKS9516T	716658	Estándar	4/0 varados, 95 mm <sup>2</sup> varados	17mm	66mm	26mm
RKS24016T	716664	Estándar	240 mm <sup>2</sup> varados, 500 kcmil varados	17mm	93mm	39mm
RKS18516T	716663	Estándar	185 mm <sup>2</sup> varados, 350 kcmil varados	17mm	83mm	35mm
RKS40016T	716666	Estándar	400 mm <sup>2</sup> varados, 800 kcmil varados	17mm	114mm	49mm
RKS12016T	716659	Estándar	120 mm <sup>2</sup> varados, 250 kcmil varados	17mm	67mm	28mm
RKS30016T	716665	Estándar	300 mm <sup>2</sup> varados, 600 kcmil varados	17mm	101mm	43mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de herramienta/matriz
PKS5010H	715113	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1610H		M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de herramienta/matriz
RKS2512T	716653	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
PKS18512H	715123	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS7012T	716656	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS12012H	715121	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
PKS1612H	715111	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS050019H	716546	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3
RKS24012H	716544	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS18512T	716662	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS15012T	716660	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3512T	716654	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
PKS24012H	715127	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3
RKS1612T	716652	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS9512T	716657	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS612T	716650	M2M O M2H/RKM2, MLB/RKML
PKS24016H	715128	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3
PKS15016H	715122	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS18516H	715124	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS30020H	715136	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3
PKS12014H	715116	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS40020H	715138	M4FP/PKM4, MLB
PKS30016H	715129	M2M O M2H/PKM2, M3H O M3B/PKM3
PKS40016H	715137	M4FP/PKM4
RKS15016T	716661	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS9516T	716658	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de herramienta/matriz
RKS24016T	716664	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS18516T	716663	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS40016T	716666	M3H O M3B/RKM3
RKS12016T	716659	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS30016T	716665	M2M O M2H/RKM2, M3H O M3B/RKM3

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**