

# NM Cable con soporte en ángulo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Soporta cables forrados sin metal con cable a tierra

## ESPECIFICACIONES


Table 1/1

| Número de catálogo | Material     | Acabado            | Diámetro exterior (OD) | Tamaño de taladro (HS) | Altura (H) |
|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|
| RMXAB              | Spring Steel | nVent CADDY Armour | 7 - 8 mm               | 6.4 mm                 | 54.6 mm    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los ensambles facilitan el soporte de la mayoría de las estructuras principales y subestructuras.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

