

Passe-câbles 19"

Data Solutions

Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage (passe câbles).



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant 19" pour les passages de câblage

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Type de produit: Face avant

Matériau: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Code couleur
20118-734	1U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7035
20118-767	1U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Code couleur
20118-736	2U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7035
20118-768	2U	À visser à l'avant	1	Anodisé	Conducteur	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur	Largeur du rack	Type
20118-734	1.5mm	Non	Revêtement poudré	43.6mm	95HP	Face avant de 19"
20118-767	1.5mm	Non	Revêtement poudré	43.6mm	95HP	Face avant de 19"
20118-736	1.5mm	Non	Revêtement poudré	88.1mm	95HP	Face avant de 19"
20118-768	1.5mm	Non	Revêtement poudré	88.1mm	95HP	Face avant de 19"

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE