

Enlogic Basic PDU

Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

FONCTIONS

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/6

Référence catalogue	Famille de produits	Type	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur
EB0316	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(16) 5-20R	16	Noir
EB0323	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(22) 5-20R	22	Noir
EB0952	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Noir
EB0803	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(24) C13, (3) C19, (3) 5-20R	30	Noir
EB0805-S	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(36) C13, (6) C19	42	Noir
EB0902	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(12) C13, (12) C19	24	Noir
EB09JA	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C 21	36	Noir
EB0336	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(36) C13, (6) C19	42	Noir

Référence catalogue	Famille de produits	Type	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur
EB0815	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(24) C13, (12) C19	36	Noir
EB0360	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(16) C13/C15	20	Noir
EB0851	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Noir
EB0860	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Noir

Table 2/6

Référence catalogue	Sorties commutées	Longueur de câble	Disjoncteur	Puissance nominale	Nombre de disjoncteurs	Valeur nominale d'interruption
EB0316	Non	3000mm	Sans disjoncteurA	1,9 kVA	0	
EB0323	Non	3000mm	20 A, 1 pôle, Hy-MagA	2,9 kVA	2	5kAIC
EB0952	Non	1800mm	20 A, 2 pôles, Hy-MagA	17.3 kVA	6	5kAIC
EB0803	Non	3000mm	20 A, 2 pôles, Hy-MagA	8.6 kVA	3	5kAIC
EB0805-S	Non	3000mm	20 A, 2 pôles, Hy-MagA	8.6 kVA	3	5kAIC
EB0902	Non	3000mm	20 A, 2 pôles, Hy-MagA	17.3 kVA	6	5kAIC
EB09JA	Non	1800mm	20 A, 1 pôle, Hy-MagA	34,6 kVA Amérique du Nord, 43,5 kVA International	12	
EB0336	Non	3000mm	20 A, 2 pôles, Hy-MagA	5,0 kVA	2	5kAIC
EB0815	Non	3000mm	20 A, 1 pôle, Hy-MagA	17.3 kVA	6	
EB0360	Non	3000mm	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	7,4 kVA	2	5kAIC
EB0851	Non	1800mm	20 A, 2 pôles, Hy-MagA	8.6 kVA	3	5kAIC

Référence catalogue	Sorties commutées	Longueur de câble	Disjoncteur	Puissance nominale	Nombre de disjoncteurs	Valeurnominale d'interruption
EB0860	Non	3000mm	20 A, 1 pôle, Hy-MagA	17,3 kVA Amérique du Nord, 22,1 kVA International	6	

Table 3/6

Référence catalogue	Tension d'entrée	Phase	Puissance de sortie nominale	Tension nominale	Nombre de tensions de sortie	Nombre de phases
EB0316	120V	Monophasé	120VAC	120V	16	1
EB0323	120V	Monophasé	120VAC	120V	22	1
EB0952	208V	Triphasé Delta	208VAC	208V	42	3
EB0803	208V	Triphasé WYE	208VAC	208V	30	3
EB0805-S	208V	Triphasé Delta	208VAC	208V	42	3
EB0902	208V	Triphasé Delta	208VAC	208V	24	3
EB09JA			230VAC	415V	36	
EB0336	208V	Monophasé	208VAC	208V	42	1
EB0815			208VAC	415V	36	
EB0360			230VAC	230V	20	1
EB0851			208VAC	208V	42	3
EB0860			230VAC	415V		

Table 4/6

Référence catalogue	Interrupteur marche/arrêt inclus	Intensité (ampérage détaré)	Tension de sortie	Unités de rack	Type de prise	Type de mesure
EB0316	Non	20 A (16 A)	120VAC	0U	NEMA L5-20P	Aucun
EB0323	Non	30A (24A)	120VAC	0U	NEMA L5-30P	Aucun
EB0952	Non	60 A (48 A)	208VAC	0U	CEI 60309 460P9 (IP44)	Aucun
EB0803	Non	30A (24A)	120 – 208VAC	0U	NEMA L21-30P	Aucun
EB0805-S	Non	30A (24A)	208VAC	0U	NEMA L15-30P	Aucun
EB0902	Non	60 A (48 A)	208VAC	0U	CEI 60309 460P9 (IP44)	Aucun
EB09JA	Non	60 A (48 A) Amérique du Nord, 63 A International	208 – 230VAC	0U	CEI 60309 560P6/563P6	Aucun
EB0336	Non	30A (24A)	208VAC	0U	NEMA L6-30P	Aucun

Référence catalogue	Interrupteur marche/arrêt inclus	Intensité (ampérage détaré)	Tension de sortie	Unités de rack	Type de prise	Type demesure
EB0815	Non	30A (24A)	208VAC	0U	CEI 60309 530P6 (IP44)	Aucun
EB0360	Non	32 A	230VAC	0U	CEI 60309 332P6 (IP44)	Aucun
EB0851	Non	30A (24A)	120 – 208VAC	0U	NEMA L21-30P	Aucun
EB0860	Non	30 A (24 A) Amérique du Nord, 32 A International	208 – 230VAC	0U	CEI 60309 530P6/532P6	Aucun

Table 5/6

Référence catalogue	Câble d'entrée amovible	Matériau	Finition	Hauteur	Largeur	Profondeur
EB0316	Oui	Acier	Revêtement poudré	817mm	52mm	53mm
EB0323	Non	Acier	Revêtement poudré	817mm	52mm	53mm
EB0952	Non	Acier	Revêtement poudré	1780mm	56mm	75mm
EB0803	Non	Acier	Revêtement poudré	1490mm	52mm	53mm
EB0805-S	Non	Acier	Revêtement poudré	1750mm	52mm	53mm
EB0902	Non	Acier	Revêtement poudré	1750mm	52mm	53mm
EB09JA	Non	Acier	Revêtement poudré	965mm	114mm	75mm
EB0336	Non	Acier	Revêtement poudré	1490mm	52mm	53mm
EB0815	Non	Acier	Revêtement poudré	1750mm	52mm	53mm
EB0360	Non	Acier	Revêtement poudré	817mm	52mm	53mm
EB0851	Non	Acier	Revêtement poudré	1780mm	56mm	55mm
EB0860	Non	Acier	Revêtement poudré	1490mm	56mm	55mm

Table 6/6

Référence catalogue	Poids	Quantité par colis	Longueur du câble d'entrée
---------------------	-------	--------------------	----------------------------

EB0316	3.59kg	1	3m
EB0323	3.59kg	1	3m
EB0952	13kg	1	1.8m
EB0803	7.82kg	1	3m
EB0805-S		1	3m
EB0902		1	3m
EB09JA		1	1.8m
EB0336		1	3m
EB0815		1	3m
EB0360	3.6kg	1	3m
EB0851	8.5kg	1	1.8m
EB0860		1	3m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE