

Rails de montage

Data Solutions



Les sangles grillagées ont des trous rectangulaires spécialement conçus pour permettre l'utilisation d'écrous-cages ou d'écrous-cages pour montage frontal. Les trous de montage sont fournis tous les 25 mm. Les sangles grillagées sont disponibles avec 1 ou 3 rangées de trous et sont fournies par paires. Le matériel de montage pour fixer les sangles grillagées sur le cadre ou sur d'autres sangles grillagées est inclus.

FONCTIONS

Peut être montée verticalement entre des sangles grillagées montées horizontalement

Peut être montée horizontalement de gauche à droite entre des paires avant vers arrière ou sur les côtés du cadre ProLine

Peut être montée horizontalement de l'avant vers l'arrière sur le fond ou sur les côtés du cadre ProLine

Lors d'un montage vertical-vertical sur la largeur, la sangle grillagée choisie doit être supérieure de 100 mm à la dimension nominale (c.-à-d. une armoire de 800 mm de largeur nécessite une sangle grillagée de 900 mm dans cette orientation)

Fourni par paires et fabriqué à partir d'acier conducteur de calibre 14 (1,75 mm)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Convient à la profondeur de bâti	Types de trous	Finition	Épaisseur
PGH3S12	16028	Acier doux	1200mm	Trois rangées	Galvanisé	1.9mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE