

PDU| Bâti de prises, SCHUKO, triphasé

Data Solutions

PDU modulaire et compact avec sorties SCHUKO et raccordement triphasé.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la norme DIN 57620

Bâti de prises SCHUKO, triphasé

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

3 phases, 16 A par phase

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Hauteur 1 U

Montage vertical

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur	Sorties commutées	Longueur
60110-219	Bâti de prises	SCHUKO	9	Gris, Noir, Rouge	Non	608.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Tension CA	Profondeur	Finition	Matériau	Quantité par colis
60110-219	230V	44mm	Anodisé	Aluminium, Polyamide	1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE