

# Face avant avec module d'entrée AC

Face avant pour systèmes CompactPCI avec large plage d'entrée d'alimentation AC, incluant une fiche AC, un porte-fusible et un filtre CEM.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Tension 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz

Face avant pour le blindage avec le joint textile CEM

Courant max. 10 A à 40°C

## SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau | Finition avant | Face d'appui | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack |
|---------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
|---------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|

|           |           |         |            |    |          |     |
|-----------|-----------|---------|------------|----|----------|-----|
| 24579-059 | Aluminium | Anodisé | Anodisé    | 3U | 261.75mm | 8HP |
| 24579-058 | Aluminium | Anodisé | Conducteur | 3U | 128.4mm  | 8HP |

Table 2/2

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Finition |
|---------------------|---------|------------|--------------------|----------|
| 24579-059           | 40.3mm  | 2.5mm      | 1                  | Anodisé  |
| 24579-058           | 40.3mm  | 2.5mm      | 1                  | Anodisé  |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les joints de CEM sont nécessaires pour blinder les faces avant.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**