

# Attache en C pour bride multifonctionnelle



## FONCTIONS

Attache de poutre multifonctionnelle

À utiliser avec le câble/conduit/collier de serrage ou la rondelle carrée pour la bride en C multifonctionnelle

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                         | Finition          | Épaisseur de bride (FT) | Taille de trou (HS) | Diamètre de vis (Sc) |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| C20HD               | 336100            | Acier                            | Galvanisé à chaud | 4 - 20 mm               | 14 mm               | 6                    |
| C20S4               | 336130            | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 4 - 20 mm               | 14 mm               | 6                    |
| C45HD               | 336120            | Acier                            | Galvanisé à chaud | 30 - 44 mm              | 14 mm               | 8                    |
| C45S4               | 336150            | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 30 - 44 mm              | 14 mm               | 8                    |
| C30S4               | 336140            | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 17 - 30 mm              | 14 mm               | 8                    |
| C30HD               | 336110            | Acier                            | Galvanisé à chaud | 17 - 30 mm              | 14 mm               | 8                    |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Longueur de la vis (L) | Couple de serrage (TQ) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| C20HD               | 336100            | 25mm                   | 3 N·m                  | 1100N           |
| C20S4               | 336130            | 25mm                   | 3 N·m                  | 1100N           |
| C45HD               | 336120            | 30mm                   | 3 N·m                  | 1100N           |
| C45S4               | 336150            | 30mm                   | 3 N·m                  | 1100N           |
| C30S4               | 336140            | 30mm                   | 3 N·m                  | 1100N           |
| C30HD               | 336110            | 30mm                   | 3 N·m                  | 1100N           |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

