


# Peigne de détrompage/ codage



Le détrompage s'effectue au niveau d'un connecteur. Avec le détrompage, seule la carte avec le codage complémentaire peut être insérée au bon slot.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Le détrompage mécanique empêche l'enfichage d'une alimentation au mauvais slot, espace nécessaire 4 F

Peigne détrompeur (repère 2), monté sur l'alimentation

Réceptacle (repère 1), se monte sur la bande d'adaptation

Placement des pions de détrompage (repère 3) dans le réceptacle (repère 1)

Retrait des ergots à l'emplacement approprié sur le peigne détrompeur

Avec 2 pions de détrompage il existe 66 possibilités de détrompage

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Compatible avec:</b> | Alimentations 19"         |
| <b>Type:</b>            | Détrompage mécanique      |
| <b>Type de produit:</b> | Détrompeur                |
| <b>Matériau:</b>        | Polybutylène téréphtalate |

Table 1/1

| Référence catalogue | Quantité par colis | Nombre de broches | Certifications |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 60800-123           | 1                  | (1) 2             | RoHS           |
| 60800-122           | 1                  |                   |                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Réceptacle ; bloc de détrompage ; pion de détrompage

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**