

# Bobina del cavo



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Tagliare alla lunghezza necessaria

Cavo di rinforzo pretensionato

Certificato chimicamente compatibile con i sistemi in CPVC

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

## SPECIFICHE

**Finitura:** Prezincato;Verniciata

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni del rinforzo | Diametro | Lunghezza del cavo | Carico elencato UL | Colore |
|-------------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------|
| CSB12CBL          | 402190          | # 12                    | 2.4 mm   | 76.2m              | 1859N              | Rosso  |
| CSB18CBL          | 402191          | # 18                    | 3.2 mm   | 76.2m              | 3434N              | Bianco |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni del rinforzo | Diametro | Lunghezza del cavo | Carico elencato UL | Colore |
|-------------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------|
| CSB36CBL          | 402192          | #36                     | 4.8 mm   | 76.2m              | 8490N              | Blu    |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il cavo è verniciato a polveri.

"Compatibile con il sistema FBC™" indica che questo prodotto è stato testato ed è monitorato su base continuativa, per assicurare la sua compatibilità chimica con i sistemi di tubazioni FlowGuard Gold®, BlazeMaster® e Corzan e i prodotti realizzati con la tecnologia TempRite®." "Il logo compatibile con il sistema FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® e TempRite® sono marchi di fabbrica di Lubrizol Advanced Materials, Inc. o delle sue affiliate."

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

