

Sensore interruttore portiera

Data Solutions



Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF

CARATTERISTICHE

Sensore interruttore porta con interruttore magnetico

Cavo da 1 m a scatola sensore con magnete integrato per un facile montaggio e cavo di collegamento da 1 m.

Per PDU serie RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Collegabile a caldo per una facile integrazione

Gamma di temperature d'esercizio da 0 a 65 °C.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Altezza	Quantità nella confezione	Tipo di spina	Cavo di ingresso rimovibile
EA9109	RackPower	270mm	1	RJ45	N.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE