


# Striscia di codifica



La codifica è montata sul lato di un connettore. Con la codifica solo la scheda codificata può essere inserita nello slot destro.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

La codifica meccanica impedisce il montaggio di un alimentatore sullo slot errato, requisito di spazio 4 CV

Striscia femmina (componente 2), montata sull'alimentatore

La striscia di codifica (componente 1) si monta sulla guida Z/orizzontale

Posizionamento dei pin di codifica (elemento 3) nella striscia di codifica (elemento 1)

Rimozione dei prigionieri nel punto appropriato nella striscia femmina

Con 2 pin di codifica sono disponibili 66 possibilità di codifica

## SPECIFICHE

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Funziona con:</b>     | Alimentatori da 19"           |
| <b>Tipo:</b>             | Striscia di codifica          |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Indicatore di codifica/chiave |
| <b>Materiale:</b>        | Polibutylene tereftalato      |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Numero di pin | Certificazioni |
|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 60800-123         | 1                         | (1) 2         | RoHS           |
| 60800-122         | 1                         |               |                |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Striscia di codifica; blocco di codifica; striscia di codifica

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE