

Pannello anteriore CompacPRO

Il pannello anteriore delle custodie CompacPRO è imbullonato al telaio anteriore della custodia.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore è imbullonato al telaio anteriore del contenitore

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza delrack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Anodizzato	Anodizzato

Table 2/2				
Codice a catalogo	Bordi trattati	Schermatura EMC	Altezza	Larghezza
30823-227	N.	N.	172.9mm	345.4mm
30823-209	N.	N.	84mm	238.7mm
30823-224	N.	N.	128.4mm	345.4mm
30823-284	N.	N.	261.8mm	452.1mm
30823-254	N.	N.	128.4mm	167.5mm
30823-272	N.	N.	172.9mm	452.1mm
30823-269	N.	N.	1729mm	238.7mm
30823-257	N.	N.	128.4mm	238.7mm
30823-260	N.	N.	128.4mm	452.1mm
30823-215	N.	N.	84mm	452.1mm
30823-230	N.	N.	261.8mm	345.4mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit di assemblaggio per fissare un pannello posteriore e uno anteriore è incluso nella custodia.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE