

Kabelspoel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

Voorgereekte bevestigingskabel

Gecertificeerd chemisch compatibel met CPVC-leidingsystemen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

SPECIFICATIES

Afwerking: Voorgegalvaniseerd;Gelakt

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Steunafmeting	Diameter	Kabellengte	UL gecertificeerde belasting	Kleur
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Rood

Catalogusnummer	Artikelnummer	Steunafmeting	Diameter	Kabellengte	UL gecertificeerde belasting	Kleur
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	Wit
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Blauw

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kabel heeft een poedercoating.

FBC™ System Compatible duidt aan dat dit product getest is en continu gemonitord wordt om de chemische compatibiliteit te garanderen met FlowGuard Gold®, BlazeMaster®- en Corzan®-pijpleidingsystemen en met producten die zijn vervaardigd met behoud van TempRite®-technologie." "Het FBC System Compatible=logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® en TempRite® zijn handelsmerken van Lubrizol Advanced Materials, Inc. of haar gelieerde ondernemingen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

