

Cadweld-multi set voor meerdere aansluitingen type mold kit

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

KITCDMV01



KENMERKEN

De veelzijdige mal produceert een verscheidenheid van verbindingen

Gepatenteerd, zelfdichtend systeem voorkomt lekken van lasmetaal

Compacte compressiestructuur maakt eenvoudig uitlijnen van geleiders mogelijk

Taalloze handleiding

Gebruiksvriendelijk systeem voltooit lasnaden in enkele seconden

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 167782

Voldoet aan: EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting

Soorten meervoudige verbinders van ERICO CADWELD MULTI							
Maltype	Aantal vereiste afdichtingen	Maximale geleiderafmeting	Maximale bus-/greepafmeting	Maximale afmeting wapeningsstaal, Metrisch	Maximale afmeting wapeningsstaal, VS	Diameter aardingsstang, Nominaal	Diameter aardingsstang, Werkelijk
Kabel van massief of gevlochten koper naar kabel van massief of gevlochten koper							
SS	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
SC	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
XA	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
GG	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
GJ	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
GF	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
GW	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
XB	3	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
PP	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
PK	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
GE	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
PG	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	-	-	-	-
TD	2	25 mm ² gevlochten; #4 gevlochten	-	-	-	-	-
TE	2	25 mm ² gevlochten; #4 gevlochten	-	-	-	-	-

TF	2	25 mm ² gevlochten; #4 gevlochten	-	-	-	-	-
Kabel van massief of gevlochten koper naar wapeningsstaal							
RG	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	10 mm	#3	-	-
RH	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	10 mm	#3	-	-
RK	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	10 mm	#3	-	-
RD	3	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	-	10 mm	#3	-	-
Koper- of staaltape naar wapeningsstaal							
RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	#3	-	-
Kopertape naar kopertape							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Kabel van massief of gevlochten koper naar koperen of stalen bus/greep							
HA	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	50 mm ² gevlochten; 1/0 gevlochten	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Tape van gegalvaniseerd staal naar tape van gegalvaniseerd staal							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-

CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Kabels van massief of gevlochten koper naar aardingsstangen							
TG	2	10mm ² gevlochten; #6 gevlochten	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
GT	2	10mm ² gevlochten; #6 gevlochten	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
GR	2	10mm ² gevlochten; #6 gevlochten	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
GT	3	10mm ² gevlochten; #6 gevlochten	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
GR	3	10mm ² gevlochten; #6 gevlochten	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
Kopertape naar aardingsstang							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
Tape van gegalvaniseerd staal naar aardingsstang							
CN	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 – 17,3 mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE