


Verzonken schroef



Verzonken schroeven worden gebruikt voor tal van montage mogelijkheden in een subrack- of desktopkoffer.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Verzonken schroef

SPECIFICATIES

Producttype: Schroef

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Hoogte
24560-139	5mm	Staal	Verzinkt	100	M4	
24560-183	12mm	Staal	Verzinkt	100	M5	
24560-182	12mm	Staal	Verzinkt	4	M5	
24560-145	14mm	Staal	Verzinkt	100	M4	
24560-164	8mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Staal	Verzinkt	100	M2.5	
21100-542	8mm	Staal	Vernikkeld	100	M3	
21100-429	8mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	
21100-649	10mm	Staal	Verzinkt	100	M2.5	

Catalogusnummer	Lengte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadm aat	Hoogte
21100-500	10mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	
21100-507	12mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Breedte	Werkt met	Type schroefdraad	Aanhaalmoment
24560-139	Verzonken schroef		Frontpanelen		1.3N·m
24560-183	Verzonken schroef		Frontpanelen		2.4N·m
24560-182	Verzonken schroef		Frontpanelen		2.4N·m
24560-145	Verzonken schroef		Frontpanelen		2.4N·m
24560-164	Verzonken schroef	4.7mm	Frontpanelen	Metrisch	
24560-158	Verzonken schroef		Frontpanelen		
21100-542	Schroef		Frontpanelen		
21100-429	Schroef		Frontpanelen		
21100-649	Schroef		Frontpanelen		
21100-500	Schroef		Frontpanelen		
21100-507	Schroef		Frontpanelen		

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE