

Aansluitstrip, SCHUKO



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met Schuko-uitgangen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

230 V, 16 A

Horizontale of verticale montage

Aansluitkabel 2 m met SCHUKO/UTE-stekker

Volgens DIN 57620, VDE 0620

Montagehoogte 1 u.

Aansluitstrips met SCHUKO-aansluitingen

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Kleur: Grijs

Producttype: Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Functie	Hoeveelheid in verpakking
60110-207	SCHUKO	12	Ja	230V		1

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Functie	Hoeveelheid in verpakking
60110-202	SCHUKO	9	Nee	230V		1
60110-266	SCHUKO	6	Nee	230V	Transientbescherming, Netonderdrukkingfilter	1
60110-203	SCHUKO	12	Nee	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Nee	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Nee	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	Nee	230V	Foutstroombeveiliging, Overstroombeveiliging	1
60110-201	SCHUKO	4	Nee	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Ja	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Ja	230V		1
60110-216	SCHUKO	6	Nee	230V	Foutstroombeveiliging	1
60110-209	SCHUKO	19	Ja	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Nee	230V	Transientbescherming	1
60110-211	SCHUKO	9	Nee	230V	Transientbescherming	1
60110-214	SCHUKO	7	Nee	230V	Netonderdrukkingfilter	1
60110-200	SCHUKO	3	Nee	230V		1
60110-212	SCHUKO	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Diepte	Afwerking	Lengte
60110-207	44mm	Geanodiseerd	947.5mm
60110-202	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-266	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-203	44mm	Geanodiseerd	947.5mm
60110-204	44mm	Geanodiseerd	1202mm
60110-205	44mm	Geanodiseerd	1753mm
60110-217	88mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-201	44mm	Geanodiseerd	210mm

Catalogusnummer	Diepte	Afwerking	Lengte
60110-206	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-208	44mm	Geanodiseerd	1202mm
60110-216	88mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-209	44mm	Geanodiseerd	1753mm
60110-210	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-211	44mm	Geanodiseerd	947.5mm
60110-214	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-200	44mm	Geanodiseerd	184mm
60110-212	75mm	Geanodiseerd	438.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagebeugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE