

Grunnleggende PDU

Data Solutions



PDU Basic er en kostnadseffektiv og pålitelig strømdistribusjonsløsning. Førsteklasses hydraulisk-magnetiske effektbrytere opererer konsekvent i høytemperaturmiljøer. Basic PDU tilbyr avanserte funksjoner, for eksempel fargekodete IEC-uttak for låsing, en slank chassisdesign og verktøyløs montering støttet av en 5 års problemfri garanti.

FUNKSJONER

Svart pulverlakkert chassis

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon.

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EB0860	Enlogic	Grunnleggende PDU	Sokkelskinne	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EB09JA	Enlogic	Grunnleggende PDU	Sokkelskinne	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart
EB0360	Enlogic	Grunnleggende PDU	Sokkelskinne	(16) C13/C15	20	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Utganger med bryter	Kabellengde	Kretsbyrter	Effektvurdering	Kretsbyrtermengde	Nominelt avbrudd
EB0860	Nei	3000mm	20 A, 1-polet, Hy-MAGA	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	6	

Katalognummer	Utganger med bryter	Kabellengde	Krets Bryter	Effekt vurdering	Krets bryter mengde	Nominelt avbrudd
EB09JA	Nei	1800mm	20 A, 1-polet, Hy-MAGA	34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	12	
EB0360	Nei	3000mm	16 A, 1-polet, Hy-MAG	7,4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Katalognummer	Nominell utgangseffekt	Nominell spenning	Antall utgangsspenninger	Antall faser	Av/på-bryter inkludert	Strømstyrke (reduert strømstyrke)
EB0860	230VAC	415V			Nei	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 A, Internasjonal
EB09JA	230VAC	415V	36		Nei	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 A, Internasjonal
EB0360	230VAC	230V	20	1	Nei	32 A.

Table 4/6

Katalognummer	Utgangsspenning	Rackenheter	Pluggtype	Målingstype	Uttakbar inngangskabel	Materiale
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Ingen	Nei	Stål
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	Ingen	Nei	Stål
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingen	Nei	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker
EB0860	Pulverbelagt	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Pulverbelagt	965mm	114mm	75mm		1
EB0360	Pulverbelagt	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Lengde på inngangskabel
EB0860	3m
EB09JA	1.8m

Katalognummer	Lengde på inngangskabel
EB0360	3m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE