

# Nakrętka sześciokątna



## FUNKCJE

Gwint wewnętrzny Hex Drive do wielu zastosowań

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                              | Wykończenie             | Rozmiar pręta | Grubość | Przekrój drutu |
|------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|----------------|
| 010M6            | 592040         | Stal                                  | Ocynkowane galwanicznie | M6            | 5 mm    | 10 mm          |
| 010M8S4          | 592140         | Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301) |                         | M8            | 6.5 mm  | 13 mm          |
| 010M8            | 592050         | Stal                                  | Ocynkowane galwanicznie | M8            | 6.5 mm  | 13 mm          |
| 010M10HD         | 592065         | Stal                                  | Cynkowane ogniowo       | M10           | 8 mm    | 17 mm          |
| 010M10S4         | 592150         | Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301) |                         | M10           | 8 mm    | 17 mm          |
| 010M12HD         | 592075         | Stal                                  | Cynkowane ogniowo       | M12           | 10 mm   | 19 mm          |
| 010M12S4         | 592160         | Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301) |                         | M12           | 10 mm   | 19 mm          |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał | Wykończenie             | Rozmiar pręta | Grubość | Przekrój drutu |
|------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------|---------|----------------|
| 010M12           | 592070         | Stal     | Ocynkowane galwanicznie | M12           | 10 mm   | 19 mm          |
| 010M16           | 400444         | Stal     | Ocynkowane galwanicznie | M16           | 13 mm   | 24 mm          |
| 010M10           | 592060         | Stal     | Ocynkowane galwanicznie | M10           |         |                |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

