

Pin Driven Angle Bracket



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Longer leg angle bracket for tool clearance

Designed to fit a variety of pin drivers

Improved for easier installation with pin drivers

Preassembly options available for rod, wire, strap and cable applications

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)	A
AFAB3	4.8 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2mm	28.6 mm	7.1 mm
AFAB4	7.1 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2mm	28.6 mm	7.1 mm
AFAB6	10.2 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2mm	28.6 mm	7.1 mm

Table 2/2


Número de catálogo	B	Static Load
AFAB3	16.9 mm	700N
AFAB4	16.9 mm	1550N
AFAB6	16.9 mm	1550N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Load limits apply to nVent CADDY Fasteners only.

Pin must be evaluated separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

