

# Multi-Function C-Clamp



## CARACTERÍSTICAS

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento         | Espessura do flange (FT) | Tamanho do orifício (HS) | Diâmetro do parafuso (Sc) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| C20HD              | 336100           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 4 - 20 mm                | 14 mm                    | 6                         |
| C20S4              | 336130           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 4 - 20 mm                | 14 mm                    | 6                         |
| C45HD              | 336120           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 30 - 44 mm               | 14 mm                    | 8                         |
| C45S4              | 336150           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 30 - 44 mm               | 14 mm                    | 8                         |
| C30S4              | 336140           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 17 - 30 mm               | 14 mm                    | 8                         |
| C30HD              | 336110           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 17 - 30 mm               | 14 mm                    | 8                         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Comprimento do parafuso (L) | Torque (TQ) | Static Load |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| C20HD              | 336100           | 25mm                        | 3 N·m       | 1100N       |
| C20S4              | 336130           | 25mm                        | 3 N·m       | 1100N       |
| C45HD              | 336120           | 30mm                        | 3 N·m       | 1100N       |
| C45S4              | 336150           | 30mm                        | 3 N·m       | 1100N       |
| C30S4              | 336140           | 30mm                        | 3 N·m       | 1100N       |
| C30HD              | 336110           | 30mm                        | 3 N·m       | 1100N       |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

