

Enlogic Basic PDU

Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

CARACTERÍSTICAS

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EB0860	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C 21	48	Black
EB09JA	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C 21	36	Black
EB0360	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(16) C13/C15	20	Black

Table 2/6

Número de catálogo	Switched Outlets	Comprimento do cabo	Circuit Breaker	Power Rating	Circuit Breaker Quantity	Interrupt Rating
EB0860	Não	3000mm	20 A, 1-pole, Hy-MagA	17.3 kVA North America, 22.1 kVA International	6	

Número de catálogo	Switched Outlets	Comprimento do cabo	Circuit Breaker	Power Rating	Circuit Breaker Quantity	InterruptRating
EB09JA	Não	1800mm	20 A, 1-pole, Hy-MagA	34.6 kVA North America, 43.5 kVA International	12	
EB0360	Não	3000mm	16 A, 1-pole, Hy-Mag	7.4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Número de catálogo	Nominal Power Output	Tensão nominal	Number of Output Voltages	Número de fases	On/Off Switch Included	Amperage (Derated Amperage)
EB0860	230VAC	415V			Não	30 A (24 A) North America, 32 A International
EB09JA	230VAC	415V	36		Não	60 A (48 A) North America, 63 A International
EB0360	230VAC	230V	20	1	Não	32 A

Table 4/6

Número de catálogo	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable	Material
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	None	Não	Aço
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	None	Não	Aço
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	None	Não	Aço

Table 5/6

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
EB0860	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	965mm	114mm	75mm		1

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
EB0360	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Número de catálogo	Input Cable Length
EB0860	3m
EB09JA	1.8m
EB0360	3m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE