

# Socket Strip, SCHUKO



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

230 V, 16 A

Horizontal or vertical mounting

Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug

In accordance with DIN 57620, VDE 0620

Installation height 1 U

Socket strips with SCHUKO sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Alumínio; Polyamide

**Cor:** Grey

**Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de soquete | Socket Quantity | Switched Outlets | Tensão AC | Function | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|----------|--------------------------|
| 60110-207          | SCHUKO          | 12              | Sim              | 230V      |          | 1                        |

| Número de catálogo | Tipo desoquete | SocketQuantity | Switched Outlets | Tensão AC | Function                                         | Quantidade por embalagem |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 60110-202          | SCHUKO         | 9              | Não              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-266          | SCHUKO         | 6              | Não              | 230V      | Transient Protection, Mains Suppression Filter   | 1                        |
| 60110-203          | SCHUKO         | 12             | Não              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-204          | SCHUKO         | 15             | Não              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-205          | SCHUKO         | 19             | Não              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-217          | SCHUKO         | 6              | Não              | 230V      | Fault Current Protection, Overcurrent Protection | 1                        |
| 60110-201          | SCHUKO         | 4              | Não              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-206          | SCHUKO         | 8              | Sim              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-208          | SCHUKO         | 15             | Sim              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-216          | SCHUKO         | 6              | Não              | 230V      | Fault Current Protection                         | 1                        |
| 60110-209          | SCHUKO         | 19             | Sim              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-210          | SCHUKO         | 8              | Não              | 230V      | Transient Protection                             | 1                        |
| 60110-211          | SCHUKO         | 9              | Não              | 230V      | Transient Protection                             | 1                        |
| 60110-214          | SCHUKO         | 7              | Não              | 230V      | Mains Suppression Filter                         | 1                        |
| 60110-200          | SCHUKO         | 3              | Não              | 230V      |                                                  | 1                        |
| 60110-212          | SCHUKO         | 6              | Não              | 230V      | Overcurrent Protection                           | 1                        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Profundidade | Acabamento | Length  |
|--------------------|--------------|------------|---------|
| 60110-207          | 44mm         | Anodized   | 947.5mm |
| 60110-202          | 44mm         | Anodized   | 438.5mm |
| 60110-266          | 44mm         | Anodized   | 438.5mm |
| 60110-203          | 44mm         | Anodized   | 947.5mm |
| 60110-204          | 44mm         | Anodized   | 1202mm  |
| 60110-205          | 44mm         | Anodized   | 1753mm  |
| 60110-217          | 88mm         | Anodized   | 438.5mm |

| Número de catálogo | Profundidade | Acabamento | Length  |
|--------------------|--------------|------------|---------|
| 60110-201          | 44mm         | Anodized   | 210mm   |
| 60110-206          | 44mm         | Anodized   | 438.5mm |
| 60110-208          | 44mm         | Anodized   | 1202mm  |
| 60110-216          | 88mm         | Anodized   | 438.5mm |
| 60110-209          | 44mm         | Anodized   | 1753mm  |
| 60110-210          | 44mm         | Anodized   | 438.5mm |
| 60110-211          | 44mm         | Anodized   | 947.5mm |
| 60110-214          | 44mm         | Anodized   | 438.5mm |
| 60110-200          | 44mm         | Anodized   | 184mm   |
| 60110-212          | 75mm         | Anodized   | 438.5mm |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**