

Multi-Function C-Clamp



CARACTERISTICI

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)	Screw Diameter (Sc)
C20HD	336100	Oțel	Hot-Dip Galvanized	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Oțel	Hot-Dip Galvanized	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Oțel	Hot-Dip Galvanized	17 - 30 mm	14 mm	8


Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Screw Length (L)	Torque (TQ)	Static Load
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

