

Kabelspole

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kapas till längd efter behov

Försträckt förbindningskabel

Certifierad kemiskt kompatibel med CPVC -rörsystem

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021

SPECIFIKATIONER

Yta: Förgalvaniserad; Lackad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stagstorlek	Diameter	Kabellängd	UL-listad belastning	Färg
CSB12CBL	402190	#12	2.4mm	76.2m	1859N	Röd
CSB18CBL	402191	#18	3.2mm	76.2m	3434N	Vit
CSB36CBL	402192	#36	4.8mm	76.2m	8490N	Blå

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kabeln är pulverlackerad.

FBC™-systemkompatibel indikerar att denna produkt har testats och övervakas löpande för att säkerställa dess kemiska kompatibilitet med FlowGuard Gold®, BlazeMaster®- och Corzan®-rörsystem och produkter tillverkade med TempRite®-teknik." "Den FBC-systemkompatibla logotypen, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® och TempRite® är varumärken som tillhör Lubrizol Advanced Materials, Inc. eller dess dotterbolag.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE