

GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0807, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0807



Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 400 V AC, 3-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Grundläggande PDU

Produktyp: Uttagslist

Uttagstyp: (6) C19

Antal uttag: 6

Färg: Svart

Kretsbytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Nej

Antal kretsbytare: 6

Längd på ingångskabel: 3m

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 400V

Fas: 3 PH-RÖR

Avbrottsspänning: 5kAIC

Max. ineffekt: 22,0 kVA

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Utgångsspänning: 200 – 240VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 532P6 (IP44)

Mätningstyp: Ingen

Löstagbar ingångskabel: Nej

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte