


Uttagsplint, IEC C19

Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C19-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Grenuttag med C19 IEC-uttag

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Anslutningskabel 2 m, med kontakt i enlighet med IEC 60309

Monteringshöjd 1 U

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium; Polyamid

Färg: Grå

Produkttyp: Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
60110-280	IEC C19	8	Nej	230V	1	44mm

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
60110-282	IEC C19	12	Nej	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Nej	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Höjd	Längd
60110-280	Anodiserad	44mm	438.5mm
60110-282	Anodiserad	44mm	947.5mm
60110-281	Anodiserad	44mm	947.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE