


Frontpanel med AC-ingångsmodul



Frontpanel för CompactPCI-system med monterad AC-ingångsmodul med brett intervall som innehåller AC-kontakt, säkringshållare och EMC-filter.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Spänning 110 VAC ... 250 V AC, 50 Hz ... 60 Hz

Frontpanel för skärmning med EMC textilpackning

Max. ström 10 A vid 40 C.

SPECIFIKATIONER

Tillbehörstyp: Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Material	Främre finish	Bakre finish	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd
---------------	----------	---------------	--------------	----------	------	-----------

24579-059	Aluminium	Anodiserad	Anodiserad	3U	261.75mm	8HP
24579-058	Aluminium	Anodiserad	Ledande	3U	128.4mm	8HP

Table 2/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Yta
24579-059	40.3mm	2.5mm	1	Anodiserad
24579-058	40.3mm	2.5mm	1	Anodiserad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

EMC-profiltätningar krävs för att skydda frontpanelerna.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE