


MultipacPRO 19-tums chassi bassats

En sådan sats gör det möjligt för en kund att konfigurera de 3 olika övre/nedre kåporna.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För icke-standardiserade enheter (1 ... 5 U) och standardiserade enheter (1, 2 U) som överensstämmer med IEC 60297-3-105

Ramen består av två sidodelar och främre/bakre panel

Material: Aluminium

Välj ytterligare komponenter (tillbehör)

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Typ:	Kan konfigureras
Produktfamilj:	MultipacPRO
EMC-skydd:	Nej (kan eftermonteras)
Produkttyp:	Underrack/chassi

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Användbar bredd	Montage	Uppfyller	Certifieringar
---------------	----------	------	-----------------	---------	-----------	----------------

20860-202	1U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-203	1U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsplatta, lock- och basplattor, handtag, teleskopskenor separat.

Mått h = genomsnittlig monteringshöjd = 8,1 mm, b = genomsnittlig monteringsbredd = 403 mm.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE