

# 基本型 PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A

## Data Solutions

### 物料号

## EB0809

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

### 功能

Enlogic 基础配电装置可为机柜以及开放框架机架和壁挂式机箱提供电源

输入电压 400 VAC, 3 相

C13 和 C19 插座

1RU 铝制型材

可调节的免工具安装

### 产品属性

产品系列: Enlogic

类型: 基本型 PDU

产品类型: 插排

插座类型: (18) C13; (6) C19

插座数量: 24

颜色: 黑色

断路器: 16 A, 1 极, Hy-Mag

开关插座: 否

断路器数量: 6

输入电缆长度: 3m

输入电缆位置: 顶部供给

输入电压: 400V

相: 3 相星型

中断额定值: 5kAIC

最大输入功率: 22.0 kVA

电流 (降额电流) : 32 A

输出电压: 200 – 240VAC

机架单元: 0U

插头类型: IEC 60309 532P6 (IP44)

计量类型: 无

可拆卸输入电缆: 否

包装数量: 1

## 其他产品详情

---

请单独订购垂直安装支架。

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE