

DIGITALER SENZ-WIFI-TIMER-THERMOSTAT



nVent RAYCHEM SENZ-WIFI ist ein eleganter Thermostat, der einen hohen Komfort und niedrige Energiekosten für die elektrische Fußbodenbeheizung bietet. Geeignet für Neubau- oder Renovierungsprojekte, kann mit allen Heizbändern und Heizmatten für die Fußbodenheizung verwendet werden. Standardmäßig in einzigartiger schwarzer Ausführung oder mit weißer Frontblende erhältlich. Andere Frontblendenoptionen sind ebenfalls erhältlich. Der Thermostat kann als Standard-WIFI-Thermostat betrieben oder in eine Gruppe von Thermostaten integriert und vollständig von der SENZ WIFI-App gesteuert werden. Der Thermostat kann per Sprachbefehl über Google Assistant- und Amazon Alexa-kompatible Smartspeaker gesteuert werden.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE

Einfach in der Bedienung und flexibel

Bildschirm zum Wischen und Berühren: große Symbole im zentralen Menü, Wischen und Antippen für Dual-Navigation, Blättern für Listenauswahl, Raddrehen für Temperatúrauswahl, kompatibel mit den meisten Schalterraahmen

Von überall auf der Welt anhand der SENZ-WIFI App vollständig steuerbar

Sprachsteuerung über Amazon Alexa-kompatible Smartspeaker

Sprachsteuerung über Google Assistant-kompatible Smartspeaker

7 Betriebsmodi, 3 Wirtschaftsprogramme, 1 konstanter Modus, 1 flexibler Boost, 1 Urlaubsmodus, 1 'Off'-Modus

Energieeffizient, anpassungsfähig, Funktion für offenes Fenster, Energieverbrauchsübersicht

Kapazitiver Vollfarb-Touchscreen

Optimales Wärmemanagement mit 4 Sensormodi

Kann von einer Drittanbieter-Anwendung über Open Source RESTful API gesteuert werden

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: Komplettgarantie von 12 bis 20 Jahren verfügbar, wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN

Netzgerät 230 V

Messbereich 4 – 40 °C

Einstellbares Differential Nein

Regelungstyp Ein/Aus

Max. Kontaktspannung 230 V

Max. Kontaktbelastung 13 A

Sensor-/Fühlertyp Widerstandssensor

Temperaturregelungsklasse IV

Regelcharakteristik PID

Leistungsaufnahme, Standby 0.5 W

Schutzart IP21

RAL-Nummer 9003

Farbe Schwarz

IFTTT-Support verfügbar Nein

Zeitschaltuhrtyp Wochenzeitschaltuhr

Zeitschaltuhrmodell Digital

Selbstlernen Ja

Fernbedienung Ja

Kommunikationsprotokoll WiFi

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Höhe	Breite	Tiefe
1244-017778	R-SENZ-WIFI	84.3 mm	85.5 mm	41.9 mm

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Google und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

North America

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2021 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.