

MODULARES ÜBERBRÜCKUNGSKABEL, METALLVERBINDER

nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX ist ein Sortiment an Überbrückungskabeln mit Metallverbindern, das in unterschiedlichen vorgegebenen Längen verfügbar ist.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE

Einfache und schnelle Installation, modular

Unkompliziert in der Auslegung

TECHNISCHE DATEN

Steckverbindermaterial Metall

Leiterwerkstoff Kupfer

Leitergröße 18 AWG

Aderanzahl 4

Werkstoff der Außenummantelung ECTFE

Außendurchmesser 4.2 mm

Aderidentifikation Farbe

Isolationswerkstoff Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP)

Farbe Schwarz

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	3 m
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	1 m
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	15 m
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	30 m
693994-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC-BLK	7.5 m

Steckverbindermaterial Metall

Leiterwerkstoff Kupfer

Leitergröße 18 AWG

Aderanzahl 4

Werkstoff der Außenummantelung ECTFE

Außendurchmesser 4.2 mm

Aderidentifikation Farbe

Isolationswerkstoff Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP)

Farbe Transparenter Mantel

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
013247-000	TT-MJC-1M/3FT-MC	1 m
057111-000	TT-MJC-15M/50FT-MC	15 m
078783-000	TT-MJC-3M/10FT-MC	3 m
935637-000	TT-MJC-30M/100FT-MC	30 m
169643-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC	7.5 m

North America

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com



Our powerful portfolio of brands:

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2021 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.